


AC2900



AS-Interface module ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K



Toepassingsgebied

Applicatie	Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
------------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Extra voeding	[V]	20...30 DC; (AUX)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-5...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-5...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Beschermklasse		IP 68; IP 69K
Vervuilingsgraad		2

Toelatingen / testen

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	613,5
Afmetingen	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materialen		behuizing: roestvast staal; O-ring: EPDM; Afsluitdoppen: PP
Materiaal afdichting		EPDM

Elektrische aansluiting

Module aansluiting	M12
--------------------	-----

Toebehoren

Leveringsomvang	Beschermkapje: 8 x M12, E70297
Toebehoren (optioneel)	Momentsleutel:, E70390

AS-Interface module ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - bus


Connector: 8 x M12; codering: A; Afdichting: EPDM; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm; Max. kabellengte: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Afdichting: EPDM; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm; Max. kabellengte: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE