


AC2951



Passieve spanningsverdeler

ProcessLine 8SB IP69K



Afhankelijk van de variant zijn sommige LED's inactief



Toepassingsgebied

Uitvoering	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Applicatie	Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III
Overstroom detectie	ja; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i bediening	
Voedingsspanning [V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Stroomopname [mA]	4000; (AS-i)



Passieve spanningsverdeler

ProcessLine 8SB IP69K

Extra voeding	[V]	15...30 DC; (AUX)
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link bediening		
Voedingsspanning	[V]	20...30 DC; (US)
Stroomopname	[mA]	4000; (US)
Extra voeding	[V]	20...30 DC; (UA)
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron	[mA]	4000; (UA)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	4000
Beschermklasse		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K)
Beschermingsklasse (NEMA 250)		6P
Vervuilingsgraad		2
Chemische media	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Toelatingen / testen		
EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[jaren]	379
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	391,2
Afmetingen	[mm]	208 x 59,3 x 38,4
Materialen		behuizing: PA (polyamide) grijs; Connectoraansluiting: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen AS-i / AUX / US / UA
	fout	LED, rood
Elektrische aansluiting		
Module aansluiting		M12
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Passieve spanningsverdeler

ProcessLine 8SB IP69K

Elektrische aansluiting - Power IN

Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 0,6...0,8 Nm

**AS-i bediening**


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link bediening

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektrische aansluiting - Power OUT

Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 0,6...0,8 Nm

**AS-i bediening 1...8**

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link bediening 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.