


AS-Interface module

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5200

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2
Extra voeding	[V]	24 DC

Ingangen

Industriële voedingen	[V]	20...30
-----------------------	-----	---------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen
Materialen	PBT

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



AS-Interface module

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A



1	AS-i +
3	AS-i -