


AS-Interface module

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5215

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 235

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4; (2 x 2)
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen	[V] 20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA] 200
Ingangsstroom high	[mA] > 5
Ingangsstroom low	[mA] < 1,5
Schakelniveau High	[V] > 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

