




AS-Interface universele module

EMS/Module/4DI/CCT



1 Tag label houder



| Toepassingsgebied                                   |  |                             |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| Applicatie                                          |  | veldmontage                 |
| Elektrische eigenschappen                           |  |                             |
| Voedingsspanning [V]                                |  | 26,5...31,6 DC              |
| Max. stroomopname uit AS-i [mA]                     |  | 200                         |
| In- / uitgangen                                     |  |                             |
| Aantal in- en uitgangen                             |  | Aantal digitale ingangen: 4 |
| Ingangen                                            |  |                             |
| Aantal digitale ingangen                            |  | 4                           |
| Ingangsverdeling digitale ingangen                  |  | PNP                         |
| Sensor voedingsspanning van de ingangen             |  | AS-i                        |
| Industriële voedingen [V]                           |  | 20...30                     |
| Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] |  | 160                         |
| Ingangsstroom high [mA]                             |  | > 5                         |
| Ingangsstroom low [mA]                              |  | < 3                         |
| Schakelniveau High [V]                              |  | > 10                        |
| Kortsluitbestendige digitale ingangen               |  | ja                          |
| Omgevingsvariabelen                                 |  |                             |
| Omgevingstemperatuur [°C]                           |  | -25...60                    |
| Beschermklasse                                      |  | IP 65                       |



## AS-Interface universele module

EMS/Module/4DI/CCT

| Toelatingen / testen                           |  |                                                  |     |            |     |     |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|
| EMC                                            |  | EN 50295                                         |     |            |     |     |
| AS-i parameters                                |  |                                                  |     |            |     |     |
| AS-i master profiel                            |  | M2; M3; M4                                       |     |            |     |     |
| AS-i profiel                                   |  | S-0.0.F                                          |     |            |     |     |
| AS-i I/O configuratie [hex]                    |  | 0                                                |     |            |     |     |
| AS-i ID-code [hex]                             |  | 0.F                                              |     |            |     |     |
| Bezetting van de databits                      |  | databit                                          | D0  | D1         | D2  | D3  |
|                                                |  | bezetting                                        | I-1 | I-2        | I-3 | I-4 |
| Mechanische eigenschappen                      |  |                                                  |     |            |     |     |
| Gewicht [g]                                    |  | 182                                              |     |            |     |     |
| Wijze van montage                              |  | AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen |     |            |     |     |
| Materialen                                     |  | PA 6-GF30; 1.4305 (roestvast staal / 303)        |     |            |     |     |
| Aanwijzen / bedienelementen                    |  |                                                  |     |            |     |     |
| Weergave                                       |  | in bedrijf                                       |     | LED, groen |     |     |
|                                                |  | fouten                                           |     | LED, rood  |     |     |
|                                                |  | functie                                          |     | LED, geel  |     |     |
| Elektrische aansluiting                        |  |                                                  |     |            |     |     |
| Module aansluiting                             |  | Vlakkabels                                       |     |            |     |     |
| Opmerkingen                                    |  |                                                  |     |            |     |     |
| Verpakkingseenheid                             |  | 1 stuk                                           |     |            |     |     |
| Elektrische aansluiting                        |  |                                                  |     |            |     |     |
| kooiveerklem:                                  |  |                                                  |     |            |     |     |
| contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG: |  |                                                  |     |            |     |     |