


AS-Interface universele module

EMS/Module/4DI/CCT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 50

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen		4
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Ingangsstroom high	[mA]	3...5
Ingangsstroom low	[mA]	0,5...1

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel		S-0.F
AS-i I/O configuratie	[hex]	0



AS-Interface universele module

EMS/Module/4DI/CCT

AS-i ID-code	[hex]	F			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bezetting	I-1	I-2 /	I-3	I-4
Ordenen van parameterbits	Parameterbit functie				
	P0	sensorbewaking	gedeactiveerd /	geactiveerd	
	P1	sensorbewaking	gedeactiveerd /	geactiveerd	
	P2	sensorbewaking	gedeactiveerd /	geactiveerd	
	P3	sensorbewaking	gedeactiveerd /	geactiveerd	

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen
Materialen	PA 6-GF30; 1.4305 (roestvast staal / 303)

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	functie	LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

kooiveerklem:

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG: