




AS-Interface module CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5224

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	135
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	0,09
Watchdog geïntegreerd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		2
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	90



AS-Interface module CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Ingangsstroom high	[mA]	> 5			
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5			
Schakelniveau High	[V]	> 10			
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja			
Uitgangen					
Elektrische uitvoering		AS-i			
Aantal digitale uitgangen		2			
Stroombelasting per uitgang	[mA]	90			
Kortsluitvast		ja			
Galvanisch ontkoppeld		nee			
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85			
Beschermklasse		IP 67			
Toelatingen / testen					
EMC	EN 50295				
AS-i parameters					
AS-i profiel		S-3.F			
AS-i I/O configuratie	[hex]	3			
AS-i ID-code	[hex]	F			
AS-i certificaat		04201			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bus	IN1	IN2	IN2	OUT4
	pin	2+4	4	2	4
Mechanische eigenschappen					
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen				
Materialen	PBT				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf	LED, groen			
	functie	LED, geel			
Opmerkingen					
Opmerkingen	Het bovenste moduledeel met de MOVISWITCH poort wordt gebruikt als een interface naar SEW aandrijvingen.				
	De poort op aansluiting 2 beschikt over een gecombineerde uitgang en ingang om de motor aan of uit te schakelen				
	terugmelding in geval van overbelasting				
	Een additionele ingang op aansluitpin 1 en een uitgang op aansluitpin 4 kunnen ook gebruikt worden.				
Verpakkingseenheid	1 stuk				

AS-Interface module CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A

Connector: M12; codering: A



1	voeding L+
2	schakeluitgang 3 Vrijgave
3	voeding L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	data-ingang 2 bereid
	Ingangen
1	Sensorvoeding L+
2+4	data-ingang intern gebruikt
3	Sensorvoeding L-