




AS-Interface verlichte drukknopmodule

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Tag label houder
- 2 LED
- 3 drukknop / LED
- 4 sleutelschakelaar



| Elektrische eigenschappen               |          |                                 |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------|
| Voedingsspanning                        | [V]      | 26,5...31,6 DC                  |
| Max. stroomopname uit AS-i              | [mA]     | 55                              |
| Ingangen                                |          |                                 |
| Sensor voedingsspanning van de ingangen |          | AS-i                            |
| Omgevingsvariabelen                     |          |                                 |
| Omgevingstemperatuur                    | [°C]     | -25...60                        |
| Opslagtemperatuur                       | [°C]     | -40...85                        |
| Beschermklasse                          |          | IP 40; (met beschermkap: IP 54) |
| Toelatingen / testen                    |          |                                 |
| EMC                                     | EN 50295 |                                 |
| AS-i parameters                         |          |                                 |
| AS-i versie                             |          | 2.1                             |
| Uitgebreide adresseermodus              |          | ja                              |
| AS-i aaster profiel                     |          | M2; M3; M4                      |
| AS-i profiel                            |          | S-B.A.E                         |
| AS-i I/O configuratie                   | [hex]    | B                               |
| AS-i ID-code                            | [hex]    | A.E                             |



## AS-Interface verlichte drukknopmodule

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

|                           |           |               |     |                   |          |
|---------------------------|-----------|---------------|-----|-------------------|----------|
| AS-i certificaat          | 49202     |               |     |                   |          |
| Bezetting van de databits | databit   | D0            | D1  | D2                | D3       |
|                           | bezetting | niet gebruikt | LED | sleutelschakelaar | drukknop |

## Mechanische eigenschappen

|                   |                                                  |       |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Gewicht           | [g]                                              | 117,5 |
| Wijze van montage | AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen |       |
| Materialen        | PBT                                              |       |

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| Weergave | in bedrijf | LED, groen |
|          | fouten     | LED, rood  |

## Opmerkingen

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen        | De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.<br>Behuizing en drukknoppen zijn te labelen. |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk                                                                                                                    |

## Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG: