




AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AO (C) C IP20

uitloop artikel

Alternatief artikel: AC3218
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied	
Applicatie	Schakelkastuitvoeringen
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA]	12...57; (Externe voeding)
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	57; (met externe voeding: 25 mA)
Ompoolbeveiligd	ja
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,5; (met externe voeding; zonder externe voeding: 100 mA)
Extra voeding [V]	24 DC; (volgens PELV)
Extra voeding	optioneel
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 4
Uitgangen	
Aantal analoge uitgangen	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Analoge uitgangsstroom [mA]	0...20
Max. belasting [Ω]	600



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Beschermd tegen overbelasting	ja				
Resolutie analoge uitgang	16 (1 bit = 1 µA)				
Actuatorvoeding van de uitgangen	AS-i / AUX				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70			
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85			
Beschermklasse		IP 20			
Toelatingen / testen					
EMC		EN 50295			
MTTF	[jaren]	140			
AS-i parameters					
AS-i adressering		adresseerbus			
AS-i aaster profiel		M3; M4			
AS-i profiel		S-7.3.6			
AS-i I/O configuratie	[hex]	7			
AS-i ID-code	[hex]	3.6			
Ordenen van parameterbits	Parameterbit	Aanduiding			
	P0	niet gebruikt	/ 1	gereserveerd/ 0	gereserveerd
	P1	niet gebruikt	/ 1	gereserveerd/ 0	gereserveerd
	P2	periferie foutindicatie	: 1	geactiveerd / 0	gedeactiveerd
	P3	niet gebruikt	/ 1	gereserveerd/ 0	gereserveerd
Mechanische eigenschappen					
Gewicht	[g]	175			
Wijze van montage		DIN-rail montage			
Materialen		PA 6.6			
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf			LED, groen Spanning AS-i / 24 V AUX	
	fouten			LED, rood	
	functie			LED, geel kanalen 1...4	
Opmerkingen					
Verpakkingseenheid		1 stuk			



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Elektrische aansluiting

COMBICON:

Aansluiting

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	actuatorvoeding +24V
C1...4	analoge uitgang Stroom
O-	actuatorvoeding 0V
0V	analoge uitgang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	externe actuatorvoeding +24V
E-	externe actuatorvoeding 0V