




AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AO (V) C IP20

uitloop artikel

Alternatief artikel: AC3219
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie	Schakelkastuitvoeringen
------------	-------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname	[mA]	12...57; (Externe voeding)
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	57; (met externe voeding: 25 mA)
Ompoolbeveiligd		ja
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	0,5; (met externe voeding; zonder externe voeding: 100 mA)
Extra voeding	[V]	24 DC; (volgens PELV)
Extra voeding		optioneel

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Uitgangen

Aantal analoge uitgangen		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Max. belasting	[Ω]	600
Analoge uitgangsspanning	[V]	0...10



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Min. weerstand last	[Ω]	1000				
Beschermd tegen overbelasting		ja				
Resolutie analoge uitgang		16 (1 bit = 1 μV)				
Actuatorvoeding van de uitgangen		AS-i / AUX				
Omgevingsvariabelen						
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70				
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85				
Beschermklasse		IP 20				
Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
MTTF	[jaren]	140				
AS-i parameters						
AS-i adressering		adresseerbus				
AS-i aaster profiel		M3; M4				
AS-i profiel		S-7.3.6				
AS-i I/O configuratie	[hex]	7				
AS-i ID-code	[hex]	3.6				
Ordenen van parameterbits	Parameterbit	Aanduiding				
	P0	niet gebruikt	/ 1	gereserveerd	/ 0	gereserveerd
	P1	niet gebruikt	/ 1	gereserveerd	/ 0	gereserveerd
	P2	periferie foutindicatie	: 1	geactiveerd	/ 0	gedeactiveerd
	P3	niet gebruikt	/ 1	gereserveerd	/ 0	gereserveerd
Mechanische eigenschappen						
Gewicht	[g]	174,5				
Wijze van montage		DIN-rail montage				
Materialen		PA 6.6				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave	in bedrijf				LED, groen Spanning AS-i / 24 V AUX	
	fouten				LED, rood	
	functie				LED, geel kanalen 1...4	
Toebehoren						
Toebehoren (optioneel)		Combicon stekker				
Opmerkingen						
Verpakkingseenheid		1 stuk				



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Elektrische aansluiting

COMBICON:

Aansluiting

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	actuatorvoeding +24V
V1...4	analoge uitgang Spanning
O-	actuatorvoeding 0V
0V	analoge uitgang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	externe actuatorvoeding +24V
E-	externe actuatorvoeding 0V