




AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

uitloop artikel

Alternatief artikel: AC3222
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal Pt100-ingangen: 4
Meetbereik [°C]	-200...850
Toepassingsgebied	
Applicatie	Schakelkastuitvoeringen
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	80
Ompoolbeveiligd	ja
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal Pt100-ingangen: 4
Ingangen	
Aantal Pt100-ingangen	4
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Industriële voedingen	[V]	24
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	80
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja
Resolutie analoge ingang		16 / 0,1 °C
Meet- / instelbereik		
Meetbereik	[°C]	-200...850
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 20
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
MTTF	[jaren]	140
AS-i parameters		
AS-i adressering		adresseerbus
AS-i aaster profiel		M3; M4
AS-i profiel		S-7.3.E
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	3.E
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	155,5
Wijze van montage		DIN-rail montage
Materialen		PBT
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, geel kanalen 1...4
	in bedrijf	LED, groen Spanning AS-i - AS-i
	fouten	LED, rood
Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk



AS-Interface schakelkastmodule

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Elektrische aansluiting

COMBICON:

Aansluiting

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	sensoringangen +
S-	sensoringangen -
1+...4+	Uitgangen Drive + 4-draads Pt100
1-...4-	Uitgangen Drive - 4-draads Pt100
FE	functionele aarde
A+	AS-i +
A-	AS-i -