


AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2317

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 sensor 1
2 sensor 2



Producteigenschappen

Schakelafstand	[mm]	4
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Bereik

Schakelafstand	[mm]	4
----------------	------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Toelatingen / testen		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i parameters		
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	F
AS-i certificaat		15101


Mechanische eigenschappen		
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35
Materialen		PBT; PC

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal



Aansluiting

Ausgänge

2	schakeluitgang 2 +
3	externe spanning -
4	schakeluitgang 1 +

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -