


AS-Interface verlichte drukknopmodule

Push-button modul 8I/8O

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 groen
2 rood



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 150
Ompoolbeveiligd		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 00

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-7.F
--------------	-------



AS-Interface verlichte drukknopmodule

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	F
AS-i certificaat		14401

Mechanische eigenschappen

Materialen	frontplaat: aluminium
------------	-----------------------

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Drukknopcover-verwijderaar:, E70206
------------------------	-------------------------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking. Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

COMBICON:	
-----------	--