




AS-Interface verlichte drukknopmodule

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



Toepassingsgebied		
Applicatie		veldmontage
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]		26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]		55
Ingangen		
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...60
Opslagtemperatuur [°C]		-40...85
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 62026-2
AS-i parameters		
AS-i versie		2.11; 3.0
Uitgebreide adresseermodus		ja
AS-i master profiel		M2; M3; M4
AS-i profiel		S-B.A.E



AS-Interface verlichte drukknopmodule

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i I/O configuratie	[hex]	B			
AS-i ID-code	[hex]	A.E			
AS-i certificaat		134701			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	drukknop	-	-	1	2

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	131,6			
Wijze van montage		DIN-rail montage			
Afmetingen	[mm]	89,6 x 46 x 45			
Materialen		PA (polyamide)			

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
Bedienelementen	2	vrij programmeerbare funktiedrukknoppen met achtergrondbelichting

Elektrische aansluiting

Module aansluiting	M12
--------------------	-----

Opmerkingen

Opmerkingen	De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.
	Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting



1	AS-i +
3	AS-i -