


AS-Interface repeater

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 connector met veerklemmen
 2 Tag label houder
 3 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie	Verlenging van het AS-i netwerk van 100 m
------------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	60; (per AS-i streng)

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	cULus: ... 65 °C
Opslagtemperatuur [°C]	-25...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m]	2000
Beschermklasse	IP 20
Vervuilingsgraad	2

Toelatingen / testen

EMC	EN 62026-2
-----	------------

AC3226



AS-Interface repeater

SmartL25 AS-i Repeater III

UL-goedkeuring	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	industriële voedingen	Low Voltage / Limited Energy
	File nummer UL	E205959

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	170
Wijze van montage		DIN-rail montage
Materialen		PA 6.6

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	2 x LED, groen
	functie	LED, geel

Toebehoren

Leveringsomvang	Combicon stekker
	Brug voor busafsluiting

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

AS-Interface repeater

SmartL25 AS-i Repeater III

Elektrische aansluiting

Aansluiting



	afgaande AS-i kabel
A2-	AS-i - lijn 2
A2+	AS-i + lijn 2
A2-	AS-i - lijn 2
A2+	AS-i + lijn 2
	aankomende AS-i kabel
A1+	AS-i + lijn 1
A1-	AS-i - lijn 1
A1+	AS-i + lijn 1
A1-	AS-i - lijn 1
T1	Brug voor busafsluiting
T2	Brug voor busafsluiting