


Ondervoet voor AS-Interface module

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5101

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 vergrendeling

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Contactbelasting	< 4 A

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 65	

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	Rail- en wandmontage	
Afmetingen	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materialen	PBT	

Opmerkingen

Opmerkingen	tot 4 PG verbindingen voor willekeurige T- en kruisafkappingen
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...2,5 mm²