




Ondervoet voor AS-Interface module

EMS-Base FC Address.socket

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Extra voeding	[V]	24 DC
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		AS-i
Contactbelasting		< 2 A
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67; (afhankelijk van de toegepaste bovenmodule: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i parameters		
AS-i adressering		adresseerbus
Mechanische eigenschappen		
Wijze van montage		Rail- en wandmontage
Afmetingen	[mm]	45 x 80 x 20
Materialen		PBT
Opmerkingen		
Opmerkingen		aanbevolen mof voor massadraad: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Onderste montagemodule kan gebruikt worden met de bovendelen waar pin 5 of de M12 aansluitbus is verbonden met de functionele aarde (FE).
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

contact pinnen in bovendeel module:

AC5022



Ondervoet voor AS-Interface module

EMS-Base FC Address.socket

snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: