



AS-Interface module ClassicLine met
snelmontagetechniek

ClassicLine 4DO-Y IP67



Toepassingsgebied		
Applicatie	veldmontage	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	50
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2
Watchdog geïntegreerd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4	
Uitgangen		
Aantal digitale uitgangen		4
Indeling		PNP
Spanningsbereik DC	[V]	15...30; (volgens PELV; via vlakkabel)
Stroombelasting per uitgang	[mA]	1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortsluitvast		ja
Galvanisch ontkoppeld		ja
Actuatorvoeding van de uitgangen		AUX
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67



AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek

ClassicLine 4DO-Y IP67

Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[jaren]		211		
AS-i parameters						
AS-i versie		2.11; 3.0				
AS-i adressering		adresseerbus				
Uitgebreide adresseermodus		nee				
AS-i master profiel		M2; M3; M4				
AS-i profiel		S-8.0.E				
AS-i I/O configuratie		[hex]		8		
AS-i ID-code		[hex]		0.E		
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Uitgang	1	2	3	4
		bus	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		pin	4	2 4	4	2 4
Mechanische eigenschappen						
Gewicht		[g]		153,6		
Wijze van montage		AS-i vlakkabel direct aansluitbaar				
Materialen		PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf		LED, groen		
		fouten		LED, rood		
		functie		LED, geel		
Elektrische aansluiting						
Module aansluiting		Vlakkabels				
Toebehoren						
Leveringsomvang		onderste deel				
Toebehoren (optioneel)		Beschermkapje: M12, E73004				
Opmerkingen						
Verpakkingseenheid		1 stuk				




AS-Interface module ClassicLine met
snelmontagetechniek

ClassicLine 4DO-Y IP67

Elektrische aansluiting

snelmontagetechniek voor AS-i vlaklabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk

Aansluiting



Connector: M12

	Uitgangen
	bus O-1/2
1	niet in gebruik
2	schakeluitgang 2
3	externe spanning AUX -
4	schakeluitgang 1
5	niet in gebruik
	bus O-2
1	niet in gebruik
2	niet in gebruik
3	externe spanning AUX -
4	schakeluitgang 2
5	niet in gebruik
	bus O-3/4
1	niet in gebruik
2	schakeluitgang 4
3	externe spanning AUX -
4	schakeluitgang 3
5	niet in gebruik
	bus O-4
1	niet in gebruik
2	niet in gebruik
3	externe spanning AUX -
4	schakeluitgang 4
5	niet in gebruik