


AC9240



AS-Interface module

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 6 Uitgangen met PG kabeldoorvoer



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 240
Ompoolbeveiligd	ja
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i / AUX
Industriële voedingen [V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Ingangsstroom low [mA]	< 1,5
Schakelniveau High [V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

AC9240



AS-Interface module

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Indeling		PNP	
Kortsluitvast		ja	
Galvanisch ontkoppeld		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...80	
Beschermklasse		IP 68	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
AS-i parameters			
AS-i profiel		S-0.0	
AS-i I/O configuratie [hex]		0	
AS-i ID-code [hex]		0	
Mechanische eigenschappen			
Materialen		PA (polyamide)	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	LED, geel
		in bedrijf	LED, groen
Toebehoren			
Toebehoren (optioneel)		PG-wartel: 2 x PG9	
		PG-wartel: 4 x PG7	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	