




I/O-module voor mobiele machines

ioControl/In 8/Out 8/DT6



- 1+2 programmeerknoppen
- 3 Weergave
- 4 DEUTSCH - connector
- 5 AMP connector



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	8...32 DC
Ompoolbeveiligd		ja
In- / uitgangen		
Totaal aantal in- en uitgangen		16
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 8; Aantal analoge ingangen: 4; Aantal frequentie-ingangen: 4; Aantal weerstandsingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 8



I/O-module voor mobiele machines

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Ingangen		
Totaal aantal ingangen		8
Aantal frequentie-ingangen		4
Aantal weerstandsingangen		4
Aantal digitale ingangen		8
Aantal analoge ingangen		4
Analoge ingangsstroom	[mA]	0...20
Analogeingangsspanning	[V]	0...32
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		8
Aantal digitale uitgangen		8
Kortsluitbeveiliging		ja
Aantal PWM-uitgangen		8
Aantal PWM-I-uitgangen		8
Software / programmering		
Instelmogelijkheden	in- / uitgangsfunktionaliteiten	
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3		ja
Interfaces		
Aantal CAN-interfaces		2
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF	[jaren]	88
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	707,5
Wijze van montage		montage via schroefverbindingen
Afmetingen	[mm]	234,2 x 76 x 40,5
Materialen		PA (polyamide) glasvezelversterkt
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		10-segments LED-weergave, rood/groen 4-digit
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

I/O-module voor mobiele machines

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Elektrische aansluiting - CAN interface

CAN IN


1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

CAN OUT

1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN


Elektrische aansluiting - CAN interface 2

Connector: 2 x DEUTSCH-stekker



Elektrische aansluiting - ingangen / uitgangen

Connector: 8 x DEUTSCH-stekker



Ingangen Con. 1, 3, 5, 7

1	GND1
2	ingang
3	VBBS
4	VBBS
5	ingang
6	GND1

Uitgangen Con. 2, 4, 6, 8

1	GND2
2	Uitgang
3	niet in gebruik
4	niet in gebruik
5	Uitgang
6	GND2



I/O-module voor mobiele machines

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Elektrische aansluiting - voeding / CAN interface

X1

1	GND1
2	CAN2_L
3	GND2
4	VBBs
5	CAN2_H
6	VBB2

Elektrische aansluiting - voeding / CAN interface 1

Connector: 1 x AMP-aansluitstekker

