



Monitor voor scheefloopbewaking

C230/230VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	75 x 100 x 110

Toepassingsgebied

Applicatie	bewaking van de band met twee sensoren op begin- en eindpunt van de elevator; scheefloopbewaking op elevatoren ter vermijding van bandslijtage en gevolgschade
------------	---

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC [V]	< 230
Nominale spanning DC [V]	24
Nominale spanningstolerantie [%]	10
Nominale spanningstolerantie 2 [%]	10
Nominale frequentie AC [Hz]	47...63
Externe voeding voor sensoren DC [V]	24

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 2
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	2
Contactbelasting	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
-----------------------	---------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...50
Beschermklasse	IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20

Monitor voor scheefloopbewaking

C230/230VAC

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	624
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	75 x 100 x 110
Materialen		kunststof

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	2 x LED, rood
	Ingangssignaal	4 x LED, groen
	fout	4 x LED, rood

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...2.5 mm²

Aansluiting

