


# DF1210



## Elektronische zekering

Fuse/Standard/24VDC/10A



- 1 Tag label houder
- 2 drukknop aan / uit / reset Status- LED 1
- 3 Push-in klem Uitgang 1



### Elektrische eigenschappen

|                                                                |      |                |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Voedingsspanning                                               | [V]  | naar SELV/PELV |
| Nominale spanning DC                                           | [V]  | 24             |
| Voedingsspanningen DC                                          | [V]  | 18...30        |
| Beschermklasse                                                 |      | III            |
| Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 24 V DC) | [ms] | 10             |
| Ruststroom                                                     | [mA] | 5              |
| Aantal kanalen                                                 |      | 1              |
| Nominale stroom                                                | [A]  | 10             |
| Nominale stroom (Fail Safe Element)                            | [A]  | 10             |

### Uitgangen

|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| Totale capaciteit van de belasting | [mF] | 20 |
|------------------------------------|------|----|

### Omgevingsvariabelen

|                      |      |                          |
|----------------------|------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...60                 |
| Opslagtemperatuur    | [°C] | -40...70                 |
| Beschermklasse       |      | IP 20; (aan de voorkant) |
| Vervuilingsgraad     |      | 2                        |

### Toelatingen / testen

|     |              |                       |
|-----|--------------|-----------------------|
| EMC | EN 61000-6-3 | stooremissie          |
|     | EN 61000-6-2 | Immune voor storingen |

### Mechanische eigenschappen

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| Gewicht | [g] | 67,5 |
|---------|-----|------|

# DF1210



## Elektronische zekering

Fuse/Standard/24VDC/10A

|            |      |                  |
|------------|------|------------------|
| Afmetingen | [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
|------------|------|------------------|

### Aanwijzen / bedienelementen


|                 |        |                                |
|-----------------|--------|--------------------------------|
| Weergave        | status | 1 x LED, rood / groen / oranje |
| Bedienelementen | 1 x    | drukknop                       |

### Elektrische aansluiting

Push-In klemmen:


contacthendel/contactomlijsting:

Aansluiting



### Diagrammen en curves

uitgangskarakteristiek



tijd/stroom karakteristiek