


Schakelversterker

N605/230VAC/0,8A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN1020

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Uitgangsspanning	[V]	geregeld
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	5
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	0,8
Aantal uitgangsstroomkringen		1

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermde tegen overbelasting	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...50
Beschermklasse		IP 40

Mechanische eigenschappen

Materialen	kunststof
------------	-----------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Uitgangsspanning	2 x LED, groen
----------	------------------	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

DN0501



Schakelversterker

N605/230VAC/0,8A

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...4 mm²

Aansluiting

