



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN0200

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
-----------	-------------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	stroomverzorging en signaalevaluatie
------------	--------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale spanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	10
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Uitgangen

Contactbelasting	4 A / 625 VA / 250 V AC
------------------	-------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...50
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

Mechanische eigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Materialen	kunststof

DN0202



Schakelversterker

N600/230VAC/0,08A

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, groen

Elektrische aansluiting

aansluitklemmen: ...4 mm²

Aansluiting