


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN4013

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

**Elektrische eigenschappen**

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	88...132 / 187...264
Beschermklasse		I
Max. opstarttijd	[ms]	35
Opwarmtijd	[s]	35
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	2
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	10
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[%]	1
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 20

**Geschakelde voeding 24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Mechanische eigenschappen

Materialen	aluminium
------------	-----------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	LED, groen
----------	---------	------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingAansluitklemmen: ...2.5 mm²**Aansluiting**