


Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanningen DC	[V]	210...375
Bereik ingangsspanning AC	[V]	85...132 / 176...264
Beschermklasse		I; (IEC 61140)
Max. opstarttijd	[ms]	20
Opwarmtijd	[s]	< 20
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	1...5
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	4
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[%]	0,1
Derating	[W/K]	3 (60...70 °C)

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------



Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Beschermklasse	IP 20
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	696
Wijze van montage	DIN-rail; (TH35 (EN 60715))
Afmetingen [mm]	131 x 65 x 107
Materialen	aluminium

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Uitgangsspanning	1 x LED, groen
----------	------------------	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 1.5...6 mm²

Aansluiting

