

LED-Tower-5/IOL/Bracket



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — DV2500-00 — 22.09.2023 — 



5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	841

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...50
Opslagtemperatuur [°C]		-40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]		90
Luchtdruk [kPa]		< 106
Max. hoogte boven NAP [m]		2000
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		586
Wijze van montage		Montagevoet
Afmetingen [mm]		Ø 70 / L = 344
Materialen		behuizing: ABS; Lens: PC

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	LED segment	5 x 4 LED

Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	basis montagevoet, E89060
	wand montagevoet, E89061
	Montageadapter, E89063
	beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064
	montagebuis, E89065
	montagebuis, E89066
	montagebuis, E89067

Opmerkingen	
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid	1 stuk

5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IO-Link/Bracket

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: M12; codering: A



1	UB+
2	niet in gebruik
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammen en curves

wandmontage



DV2500



5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IO/Bracket

voetmontage

