

DX2031



Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/DC



paneeluitsparing 91 x 43 mm



Producteigenschappen

Afmetingen [mm] 48 x 112 x 116

Toepassingsgebied

Applicatie Universele verwerking en uitlezing voor alle fysieke grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 18...30 DC

Stroomopname [mA] 100

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 2

Ingangen

Aantal digitale ingangen 2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -20...60

Opslagtemperatuur [°C] -25...70

Beschermklasse IP 65

Beschermklasse aansluitklemmen IP 20

Toelatingen / testen

EMC EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 302,5

Wijze van montage paneeluitsparing: 91 x 43 mm

Afmetingen [mm] 48 x 112 x 116

Materialen Noryl UL94-V-0

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave Kleurendisplay grafisch LCD-display, Touchscreen




Multifunctionele weergave voor bewaking van
toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/DC

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



NC: niet in gebruik