



Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



paneeluitsparing 91 x 43 mm



Producteigenschappen

Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
------------	------	----------------

Toepassingsgebied

Applicatie	weergave en bewaking van analoge signalen; b.v. van druk-, temperatuur- of stromingssensoren
------------	--

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	50...60
Voedingsspanning	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Stroomopname	[mA]	100
Opgenomen vermogen	[W]	3

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 4; Aantal analoge uitgangen: 1
-------------------------	---

Ingangen

Aantal analoge ingangen	2; (Spannings- of Stromeingang)
Analoge ingangsstroom [mA]	0...20
Analoge ingangsspanning [V]	-10...10
Resolutie analoge ingang	16 bit
Nauwkeurigheid analoge ingang [%]	0,1

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen		4
Stroombelasting per uitgang	[mA]	200
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsstroom	[mA]	0...20
Max. belasting	[Ω]	270
Analoge uitgangsspanning	[V]	-10...10
Nauwkeurigheid analoge uitgang	[%]	0,1
Beschermd tegen overbelasting		ja



Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Resolutie analoge uitgang	16 bit
---------------------------	--------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 65
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	350,5
Wijze van montage		paneeluitsparing: 91 x 43 mm
Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
Materialen		Noryl UL94-V-0

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Kleurendisplay	grafisch LCD-display, Touchscreen
----------	----------------	-----------------------------------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting

