

Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0010G04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Afgeschermd kabel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 50 AC / < 60 DC

Beschermlasse

III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...70

Beschermlasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]

15 x 15 x 43

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10410



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0010G04

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm;
Afgeschermd kabel: afscherming niet verbonden



Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BK =	zwart
BU =	blauw
WH =	wit