


Aansluitkabel met connector female

ADOGH040SCS0005F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, anti-aangroei

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Aandraaimoment: 0,5 Nm




E10419



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040SCS0005F03

Aansluiting



BN =
BK =
BU =

Aderkleuren :
bruin
zwart
blauw