




Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0002A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC007  
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



| Elektrische eigenschappen   |               |                     |
|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Voedingsspanning            | [V]           | 10...30 DC          |
| Uitgangen                   |               |                     |
| Elektrische uitvoering      |               | PNP                 |
| Omgevingsvariabelen         |               |                     |
| Omgevingstemperatuur        | [°C]          | -25...90            |
| Beschermklasse              |               | IP 67               |
| Mechanische eigenschappen   |               |                     |
| Afmetingen                  | [mm]          | 27 x 15 x 39        |
| Materialen                  |               | TPU transparant     |
| Materiaal gegoten onderdeel |               | TPU, transparant    |
| Materiaal overwerpmoer      |               | messing, vernikkeld |
| Aanwijzen / bedienelementen |               |                     |
| Weergave                    | schakelstatus | 1 x LED, geel       |
|                             | in bedrijf    | 1 x LED, groen      |
| Opmerkingen                 |               |                     |
| Verpakkingseenheid          |               | 1 stuk              |

# E10422



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0002A04

### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



### Aansluiting



Aderkleuren :  
BN = bruin  
BK = zwart  
BU = blauw  
WH = wit