


Aansluitkabel met connector female

ADOAH043MSS00,5E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[M]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materialen	TPU transparant
------------	-----------------

Materiaal gegoten onderdeel	TPU, transparant
-----------------------------	------------------

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
------------------------	---------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	2 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10426



Aansluitkabel met connector female

ADOAH043MSS00,5E04

Elektrische aansluiting


Kabel: 0,5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
WH =	blauw
	wit