


Inbouwstekker

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 O-ring

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 55 DC
------------------	-----	---------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Montageschroefdraad	PG 13.5
---------------------	---------

Materialen	messing vernikkeld
------------	--------------------

Materiaal gegoten onderdeel	messing, vernikkeld
-----------------------------	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



E10436



Inbouwstekker

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Aansluiting

1 BK

4 WH

BK = Aderkleuren :
WH = zwart
 wit