

E10445




Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC006
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12




Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		6
Uitvoering connector		M12
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	6 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting		

Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



E10445



Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

