


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0010A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



E10454



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0010A04

Aansluiting



BN =	Aderkleuren :	bruin
BK =		zwart
BU =		blauw
WH =		wit