




Y-splitter

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...60 AC/DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler		2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Y-splitter

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,77 m, PUR / PVC, zwart, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 2 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting

