



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0003A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting		
Kabel: 3 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld		



E10490



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0003A03

Aansluiting



BN =
BK =
BU =

Aderkleuren :
bruin
zwart
blauw