

Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0005F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
Materialen		TPU transparant
Materiaal gegoten onderdeel		TPU, transparant
Materiaal overwerpmoer		messing, anti-aangroei

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10518



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0005F03

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, anti-aangroei



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw