



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS07,5E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 7,5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrische aansluiting - bus		

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10532



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS07,5E03

Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw