




Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0002B03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	29 x 15 x 44
Materialen		PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel		PA 6.6
Materiaal overwerpmoer		aluminium
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10564



Aansluitkabel met connector female


ADOAH042MSS0002B03

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR, oranje, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: aluminium



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw