


Verbindingskabel

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	PA 6.6
------------	--------

Materiaal gegoten onderdeel	PA 6.6
-----------------------------	--------

Materiaal overwerpmoer	aluminium, zwart geanodiseerd
------------------------	-------------------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Verbindingskabel

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: aluminium, zwart geanodiseerd



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, oranje; bestraald; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: aluminium, zwart geanodiseerd

