


Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 O-ring

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...85

Beschermklassse IP 67

Mechanische eigenschappen

Montageschroefdraad PG 13.5

Materialen messing vernikkeld

Materiaal gegoten onderdeel messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



E10571



Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK