




Zelfbedraadbare stekker

SSTGH050MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11506
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	20 x 20 x 58
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Zelfbedraadbare stekker


SSTGH050MSSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Wartel: PG 7

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

