


Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0005A05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC071

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
------------	------	--------------

Materialen		TPU
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		TPU
-----------------------------	--	-----

Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
------------------------	--	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10588



Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0005A05

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
GY = grijs
WH = wit