




Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS07,5E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	PUR
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	1.4305 (roestvast staal / 303)
------------------------	--------------------------------

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 7,5 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)




E10591



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS07,5E03

Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw