


Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ZDS0002A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC007

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	36 x 15 x 26
------------	------	--------------

Materialen	PUR
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	PUR
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	zinkdrukgiets, vernikkeld
------------------------	---------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10613



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ZDS0002A04

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgijs, vernikkeld



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit