


## Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ZDS0005A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Elektrische eigenschappen

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Voedingsspanning | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Uitgangen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Elektrische uitvoering | PNP |
|------------------------|-----|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Beschermklasse | IP 67 |
|----------------|-------|

## Mechanische eigenschappen

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Afmetingen | [mm] | 36 x 15 x 26 |
|------------|------|--------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Materialen | PUR |
|------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
|-----------------------------|-----|

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Materiaal overwerpmoer | zinkdrukriet, vernikkeld |
|------------------------|--------------------------|

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

# E10616



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ZDS0005A04

### Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld



### Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Aderkleuren : |
| BN = | zwart         |
| BU = | bruin         |
| WH = | blauw         |
|      | wit           |