

Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0005E05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




E10627



Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0005E05

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit