




Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC002 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben! – Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 47
------------	------	--------------

Materialen		PUR
------------	--	-----

Materiaal overwerpmoer		1.4305 (roestvast staal / 303)
------------------------	--	--------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)




E10644



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0005A03

Aansluiting



Aderkleuren :

BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC002 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben! – Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!